

品番：EA575WL-17

品名：φ62mm/4500g 両頭ハンマー



販売価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/12 08:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0111ページ		



種別	全長	頭対辺	頭重量	全重量
810	850	62	4.5	5.2

仕様

メーカー	オーエッチ工業	型番	OHW-10LT
用途	鉄工作業全般に	全長	850mm
頭対辺	62mm	ヘッド長	180
頭重量	4500g	全重量	5200g
材質	頭:機械構造用炭素鋼(S53C) 柄:ポリプロピレン クサビ:アルミダイカスト(ADC12) グリップ:塩化ビニル	使用温度	-10~50℃

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率が上がります。

<使用上の注意>

- ・ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。
- ・周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.