

品番 : EA575WS-138

品名 : φ38mm / 560g プラスチックハンマー



販売価格	3,000円(税抜) / 3,300円(税込)		
カタログ価格	3,000円(税抜) / 3,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/15 08:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0116ページ		



仕様

メーカー	オーエッチ工業	型番	PL-15VLT
用途	機械などの修理、ジグなどの取り付け・取り外し、木製品の組み立てに	全長	340mm
頭径	38mm	ヘッド長	129mm
頭重量	560g	全重量	740g
材質	頭:PVC ヘッド本体:鋳鉄(FC) 柄:ポリプロピレン(PP) クサビ:アルミダイカスト(ADC12) グリップ・ヘッドカバー:ポリ塩化ビニル(PVC)	ヘッド硬度	HDD 60°
使用温度	4~50°C		

ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付き

柄尻でも叩くことのできる、軽くて強いポリプロピレン柄を採用

次世代型グリップデザインで、握りやすくすべりにくい

ヘッドは衝撃に強いPVC製

交換用ヘッド:EA575WS-238

<使用上の注意>

使用温度は、4°C～50°Cです。
頭部と柄に抜けやガタツキが無いことを確認し、使用してください。
過激なご使用により、柄や打撃面にカケが生じる場合がありますので
保護メガネや防具を装着し、周囲の安全を確認し、使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.