品番: EA575WT-170

品名:φ 70mm/1800g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)



| 販売価格 | 17,700円 (税抜)/19,470円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 17,700円(税抜)/19,470円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/07/17 11:19現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | | |
| カタログページ | 0112ページ | | | | |





仕様

| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | UKH-K04G |
|-------|--------------------|------|--|
| 用途 | 機械などの修理・組み立て、板金作業に | 全長 | 360mm |
| 頭径 | 70mm | ヘッド長 | 145mm |
| 頭重量 | 1.5kg | 全重量 | 1.8kg |
| ヘッド硬度 | HDD 40° | 材質 | 頭:ウレタン 柄:ファイバーグラス 芯金:機械構造用炭素鋼管(STKM- 13C) 鋼球:スチールショット クサビ:ファイバーグラス・黒芯可鍛鋳 鉄(UKH-K06G以上) グリップ:塩化ビニル 接着剤:エポキシ系、シアノアクリレート 系 |
| 使用温度 | -20~50°C | | |

ショックレス構造

低反発・低摩擦のウレタン樹脂を使用しているので、打撃時にキズをつけにくい

グラスファイバー柄の使用により柄折れが減少

耐油性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.