

品番：EA575WT-179

品名：φ 79mm/2400g 無反動ハンマー-(グラスファイバー柄)



販売価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
カタログ価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/17 05:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0112ページ		



呼称	全長	頭径	頭長	頭重量	全重量
K5	360	79	152	2.1	2.4

仕様

メーカー	オーエッチ工業	型番	UKH-K05G
用途	機械などの修理・組み立て、板金作業に	全長	360mm
頭径	79mm	ヘッド長	152mm
頭重量	2.1kg	全重量	2.4kg
ヘッド硬度	HDD 40°	材質	頭:ウレタン 柄:ファイバーグラス 芯金:機械構造用炭素鋼管(STKM-13C) 鋼球:スチールショット クサビ:ファイバーグラス・黒芯可鍛鉄(UKH-K06G以上) グリップ:塩化ビニル 接着剤:エポキシ系、シアノアクリレート系
使用温度	-20~50℃		

ショックレス構造

低反発・低摩擦のウレタン樹脂を使用しているため、打撃時にキズをつけにくい

グラスファイバー柄の使用により柄折れが減少

耐油性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.