

品番 : EA575WT-205

品名 : φ104mm/5400g 無反動ハンマー(グラスファイバー-柄)



販売価格	38,600円(税抜) / 42,460円(税込)		
カタログ価格	38,600円(税抜) / 42,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 14:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0110ページ		



仕様

メーカー	オーエッチ工業	型番	UKH-K10G
用途	機械などの修理・組み立て、板金作業に	全長	910mm
頭径	104mm	ヘッド長	190mm
頭重量	4.4kg	全重量	5.4kg
ヘッド硬度	HDD 40°	材質	頭:ウレタン 柄:ファイバーガラス 芯金:機械構造用炭素鋼管(STKM-13C) 鋼球:スチールショット クサビ:ファイバーガラス・黒芯可鍛錆鉄(UKH-K06G以上) グリップ:塩化ビニル 接着剤:エポキシ系、シアノアクリレート系
使用温度	-20~50°C		

ショックレス構造

低反発・低摩擦のウレタン樹脂を使用しているので、打撃時にキズをつけてにくい

グラスファイバー柄の使用により柄折れが減少

耐油性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.