

品番：EA575WT-303

品名：φ 43mm/ 800g 無反動ハンマー-(グラスファイバ-柄)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,800円(税抜) / 11,880円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,800円(税抜) / 11,880円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/27 01:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0116ページ | | |



| W | R | 全長 | ヘッド長 | 全重量 | ヘッド重 |
|----|-----|-----|------|-----|------|
| #2 | 385 | 411 | 124 | 0.6 | 0.8 |

仕様

| | | | |
|------|---|------|---------|
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | OS-40G |
| 用途 | 機械組み立て・修理、切削物の芯出し、金型製作に | 全長 | 385mm |
| 頭径 | 43mm | ヘッド長 | 124mm |
| 全重量 | 800g | 頭重量 | 600g |
| 材質 | 頭:ナイロン・ポリエチレン 柄:グラスファイバ- 鋼球:スチールショット ロールピン:炭素鋼 クサビ:グラスファイバ- グリップ:塩化ビニル 接着剤:エポキシ系接着剤、シアノアクリレート系接着剤 | 使用温度 | -10~50℃ |

強打撃用

ショックレス構造

グラスファイバ-柄を使用しているため、過酷な作業条件下での柄れが減少

ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。

替えヘッド:白(EA575WT-323)、緑(EA575WT-343)

<使用上の注意>

過激な使用で、ヘッドに欠け・割れが発生する場合がありますので、防具・保護めがね。手袋を付け、周囲の安全を確認してからご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.