

品番：EA575WT-303

品名：φ 43mm/ 800g 無反動ハンマー-(グラスファイバ-柄)



販売価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/27 02:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0116ページ		



型番	全長	ヘッド長	全重量	ヘッド重量
#2	385	124	0.6	0.8

仕様

メーカー	オーエッチ工業	型番	OS-40G
用途	機械組み立て・修理、切削物の芯出し、金型製作に	全長	385mm
頭径	43mm	ヘッド長	124mm
全重量	800g	頭重量	600g
材質	頭: ナイロン・ポリエチレン 柄: グラスファイバ- 鋼球: スチールショット ロールピン: 炭素鋼 クサビ: グラスファイバ- グリップ: 塩化ビニル 接着剤: エポキシ系接着剤、シアノアクリレート系接着剤	使用温度	-10~50℃

強打撃用

ショックレス構造

グラスファイバ-柄を使用しているため、過酷な作業条件下での柄れが減少

ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。

替えヘッド: 白(EA575WT-323)、緑(EA575WT-343)

<使用上の注意>

過激な使用で、ヘッドに欠け・割れが発生する場合がありますので、防具・保護めがね。手袋を付け、周囲の安全を確認してからご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.