品番: EA575WT-305

品名: φ 53mm/2100g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)



販売価格	20,100円 (税抜)/ 22,110円(税込)				
カタログ価 格	20,100円(税抜)/22,110円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 20:35現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0115ページ				







仕様

メーカー	オーエッチ工業	型番	OS-60G
用途	機械組み立て・修理、切削物の芯出し、 金型製作に	全長	530mm
頭径	53mm	ヘッド長	184mm
頭重量	1700g	全重量	2100g
材質	頭:ナイロン・ポリエチレン 柄:ファイバーグラス 鋼球:スチールショット ロールピン:炭素鋼 クサビ:グラスファイバー グリップ:塩化ビニル 接着剤:エポキシン系接着剤、シアノア クリレート系接着剤	使用温度	-10~50°C

強打擊用

ショックレス構造

グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄れが減少

ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。

替えヘッド:白(EA575WT-325)

<使用上の注意>

過激な使用で、ヘッドに欠け・割れが発生する場合がありますので、防具・保護めがね。手袋を付け、周囲の安全を確認してからご使用ください。

代替品



品番 EA575HE-8

コメント 仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.