


品番：EA575WT-305

品名：φ 53mm/2100g 無反動ハンマー-(ガラスファイバ-柄)



販売価格	20,100円(税抜) / 22,110円(税込)		
カタログ価格	20,100円(税抜) / 22,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/27 03:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



型番	全長	ヘッド長	ヘッド径	全重量
EA575WT-305	530	184	53	2100

仕様

メーカー	オーエッチ工業	型番	OS-60G
用途	機械組み立て・修理、切削物の芯出し、金型製作に	全長	530mm
頭径	53mm	ヘッド長	184mm
頭重量	1700g	全重量	2100g
材質	頭: ナイロン・ポリエチレン 柄: ファイバーグラス 鋼球: スチールショット ロールピン: 炭素鋼 クサビ: グラスファイバー グリップ: 塩化ビニル 接着剤: エポキシ系接着剤、シアノアクリレート系接着剤	使用温度	-10~50℃

強打撃用

ショックレス構造

ガラスファイバー柄を使用しているため、過酷な作業条件下での柄れが減少

ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。

替えヘッド: 白 (EA575WT-325)

<使用上の注意>

過激な使用で、ヘッドに欠け・割れが発生する場合がありますので、防具・保護めがね。手袋を付け、周囲の安全を確認してからご使用ください。

代替品



品番 EA575HE-8
コメント 仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.