


品番：EA575WT-308

品名：φ 84mm/5000g 無反動ハンマー-(ガラスファイバ-柄)



販売価格	51,200円(税抜) / 56,320円(税込)		
カタログ価格	51,200円(税抜) / 56,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/04 05:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0116ページ		



メーカー	オーエッチ工業	型番	OS-90G
用途	機械組み立て・修理、切削物の芯出し、金型製作に	全長	890mm
頭径	84mm	ヘッド長	221mm
頭重量	4.0kg	全重量	5.0kg
材質	頭: ナイロン 柄: ファイバ-グラス 鋼球: スチ-ルショット ロールピン: 炭素鋼 クサビ: グラスファイバ- グリップ: 塩化ビニル 接着剤: エポキシ系接着剤、シアノアクリレート系接着剤	使用温度	-10~50℃

強打撃用

ショックレス構造

ガラスファイバ-柄を使用しているため、過酷な作業条件下での柄れが減少

ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。

替えヘッド: EA575WT-328

<使用上の注意>

過激な使用で、ヘッドに欠け・割れが発生する場合がありますので、防具・保護めがね。手袋を付け、周囲の安全を確認してからご使用ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.