

品番：EA575WV-2

品名：420g/φ32x310mm 樹脂・ゴムハンマー



販売価格	1,770円(税抜) / 1,947円(税込)		
カタログ価格	1,770円(税抜) / 1,947円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/01 21:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0117ページ		



仕様

メーカー	オーエッチ工業	型番	RP-10
用途	木・タイル・レンガなどの組立て、レベル出しに	全長	310mm
頭サイズ	φ32×112mm	頭重量	310g
全重量	420g	ヘッド硬度	ゴム:HDD 17°、樹脂(PVC):HDD 60°
材質	ヘッド:ゴム/樹脂(PVC)、柄:木	使用温度	4~80℃
替ヘッド	EA575WV-11、-232		

1本で2種類の作業ができる樹脂とラバーのコンビハンマー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.