

品番：EA575WX-50

品名：50mmx 600g ショックレスハンマー(ウレタン)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,420円(税抜) / 10,362円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,420円(税抜) / 10,362円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2025/12/17 18:48現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0113ページ | | |



| 寸法 | 全長 | ヘッド長 | ヘッド径 | ヘッド重量 |
|-------|-----|---------|------|-------|
| φ11.2 | 360 | φ49 110 | 0.6 | 0.8 |

仕様

| | | | |
|-------|------------------------------|------|---------|
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | US-15 |
| 用途 | 精密金型製作、機械等の修理、ジグ等の取付・取り外しに。 | 全長 | 360mm |
| 頭径 | 50mm | ヘッド長 | 110mm |
| 頭重量 | 600g | 全重量 | 800g |
| 材質 | 頭:ウレタン樹脂、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) | 使用温度 | -20~50℃ |
| ヘッド硬度 | HDD 50° | | |

頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくい

グラスファイバー柄の使用により柄折れが減少します。

ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強い

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.