

品番 : EA575WX-70

品名 : 70mmx1700g ショックレスハンマー(ウレタン)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 24,100円(税抜)／26,510円(税込) | | |
| カタログ価格 | 24,100円(税抜)／26,510円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2025/12/17 18:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0113ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|------------------------------|------|---------|
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | US-40 |
| 用途 | 精密金型製作、機械等の修理、ジグ等の取付・取り外しに。 | 全長 | 530mm |
| 頭径 | 70mm | ヘッド長 | 160mm |
| 頭重量 | 1700g | 全重量 | 2100g |
| 材質 | 頭:ウレタン樹脂、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) | 使用温度 | -20~50℃ |
| ヘッド硬度 | HDD 50° | | |

頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけてにくい

グラスファイバー柄の使用により柄折れが減少します。

ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強い

代替品

| | |
|--|---|
| | 品番 EA575BB-4 コメント 1800g 390mm ファイバーグラスハンドル |
|--|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.