

品番：EA577LM-210

品名：25mm/210mm ブリキプライヤー



販売価格	4,390円(税抜)／4,829円(税込)		
カタログ価格	4,390円(税抜)／4,829円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/16 16:39現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0257ページ		



ヘッド側面で釘も打てる、高耐久モデル

仕様

メーカー	KNIPLEX(ケニペックス)	型番	51 01 210
切断能力	中硬線: φ2.2mm	全長	210mm
口幅	25mm	口深さ	25mm
刃長	25.5mm	重量	413g
ハンドル	プラスチックコーティング	仕上げ	磨き
刃硬度	約60HRC	刃形状	斜めの刃(切断面:両方傘状)
材質	特殊工具鋼(亜鉛合金メッキ黒)		
釘を打ち付ける打面を備えるハンマープライヤー			