

品番：EA579BK-2

品名：76mm スクレーパー(曲/伸縮ハンドル適合型)



販売価格	2,300円(税抜) / 2,530円(税込)		
カタログ価格	2,300円(税抜) / 2,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/01 02:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0120ページ		



仕様

刃幅	76mm	刃厚	2mm
全長	265mm	材質	刃:カーボンスチール ハンドル:ポリプロピレン
腰の硬さ	硬	刃の形状	ベンドタイプ(角度:20°)
グリップ最大径	約32mm	重量	181g

塗装剥離剤との併用に最適です。

一体型のポリプロピレン製ハンドルは耐腐食性を有しています。

ハンドルエンドに伸縮型ハンドル用メスねじ付

EA928BD-180~-720A・EA928BE-240~-540シリーズを使用すれば高所作業も可能です。

柄のデザイン多種有り(指定はできません)

代替品

	品番 EA579BK-1 コメント ストレート型
--	-----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.