

品番 : EA579HL-12

品名 : 40mm スクレーパー



販売価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
カタログ価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2025/12/19 00:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0129ページ		



## 仕様

メーカー	オルファ(OLFA)	型番	232B
刃幅	40mm	全長	146.5mm
刃長	18mm	刃厚	0.25mm
材質	刃:ステンレス鋼(SUS420J2) グリップ:ポリプロピレン(PP ガラス繊維入)+エラストマー	重量	70g
付属品	替刃(6枚)		

替刃ケースに替刃6枚内蔵

刃幅が小さいため、細かい部分の作業に対応します。

ガラス面に傷がつきにくく、サビにも強いステンレス刃なので、水回りでの作業やガラスの清掃にも適しています。

様々な持ち方に対応しているので、手の大きさを選ばず、どなたにも快適に作業いただけます。

刃や金属部品はステンレス製で、本体内部に水や汚れが溜まりにくい構造なので衛生的です。

本体にセットできる付属の替刃ケースは、保管時に刃カバーとして使用できます。

強度・耐久性・耐溶剤性に優れたダブルインジェクション成型なので、スリムなボディながらも頑丈です。  
また、握りやすく滑りにくいラバーグリップなので手にしっかりフィットします。

落下防止用コード取付穴付

落下防止用コードやカラビナなどの金具を取り付けることができ、様々な作業環境で活躍します。

左右両用

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.