

品番 : EA580AG-8

品名 : 0.64- 2.58mm ワイヤーストリッパ-(太線用)



販売価格	3,870円(税抜) / 4,257円(税込)		
カタログ価格	3,870円(税抜) / 4,257円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 18:16現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



仕様

メーカー	エンジニア	型番	PA-07
用途	太線	能力(単線)	AWG:22、20、18、16、14、12、10 (mm:0.64・0.81・1.02・1.29・1.62・2.05・2.58)
能力(より線)	AWG:24、22、20、18、16、14、12 (mm:0.51・0.64・0.81・1.02・1.29・1.62・2.05)	全長	175mm
グリップ幅	50mm	重量	134g
材質	本体:高炭素鋼 グリップ:エラストマー		
ストリッピングゲージを装着するとストリッピング長を1~24mmの幅で固定できるので、作業性の向上と均一化を図れます。			
バネ付			

代替品

A photograph of the EA682J-175 wire stripper, similar in design to the EA580AG-8 but with a different handle color scheme.	品番 EA682J-175	コメント 違い:能力
--	---------------	------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

