


品番：**EA580ED-41**

品名：1.6・2.0mm(2・3心用) VA線ストリッパー



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,930円(税抜) / 5,423円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,930円(税抜) / 5,423円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 12 (2026/03/08 16:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0248ページ | | |



芯線皮膜を一気に剥けるVAストリッパー

仕様

| | | | |
|----------|--|----|----------|
| メーカー | フジ矢 (FUJIYA) | 型番 | FVA-1630 |
| 能力(VVF線) | 1.6mm(2心)・1.6mm(3心) 2.0mm(2心)・2.0mm(3心) | 全長 | 235mm |
| 重量 | 233g | 材質 | 特殊鋼 |

内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に最適です。

電気工事士試験に必要な測る、切る、剥く、曲げる機能を1丁に集約

第2種電気工事士試験推奨品

先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。

芯線被覆もまとめてストリップ可能、3心を一気にストリップしてもきれいな仕上がりにできます。

ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。

本体にはストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付

環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

