


品番：EA580EE-42

品名：1.25-38.0mm² IV線ストリッパー



販売価格	7,010円(税抜) / 7,711円(税込)		
カタログ価格	7,010円(税抜) / 7,711円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/26 21:13現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



仕様

メーカー	ミノル工業	型番	MC402002
切断能力	IV線・CV: 38mm ² 、 VA線: φ2.0mm×3心	ストリッパー能力	IV線: 1.25・2・3.5・5、 5・8・14・22・38mm ²
掴み能力	パイプ径: φ22mmまで	全長	220mm
重量	245g	材質	炭素工具鋼
掴む・切る・剥くの3つ作業が1丁で可能			
作業精度と作業スピードを重視した電工プロ仕様			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.