品番: EA580EF-2

品名: 1.6·2.0mm(2·3心用) VVF線ストリッパー



| 販売価格        | 3,910円(税抜)/4,301円(税込)               |      |   |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|--|
| カタログ価<br>格  | 3,910円(税抜)/4,301円(税込)               |      |   |  |  |  |
| 在庫数         | 最新在庫: <b>4</b> (2025/11/22 08:11現在) |      |   |  |  |  |
| 商品入数        | 1                                   | 販売単位 | Т |  |  |  |
| カタログ<br>ページ | 0249ページ                             |      |   |  |  |  |



















3心同時ストリップ対応! 1本で切る・測る・剥く・曲げる作業が可能!!

## 仕様

| メーカー                  | マーベル (MARVEL)                      | 型番 | MVA-1620               |
|-----------------------|------------------------------------|----|------------------------|
| 能力<br>(VVF·VA·EM·EEF) | 1.6mm×2/ບ້·3/ບ້<br>2.0mm×2/ບ້·3/ບ້ | 全長 | 228mm                  |
| 重量                    | 215g                               | 材質 | 本体:スチール<br>グリップ:エラストマー |

VVF(VA)·EM·EEF線用

エコ電線対応

切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。

ストリップしやすいバネ付き!

握りをゆるめた時にハンドルが少し開き、内被(絶縁体)を傷つけずにストリップしやすい。

工具の裏面に目盛付き(2~20cm)

電気工事士技能試験対応

## 株式会社エスコ