

品番：EA580EF-2

品名：1.6・2.0mm(2・3心用) VVF線ストリッパー



販売価格	3,850円(税抜)／4,235円(税込)		
カタログ価格	3,850円(税抜)／4,235円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/03/25 15:17現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0248ページ		



3心同時ストリップ対応！
1本で切る・測る・剥く・曲げる作業が可能！！

仕様

メーカー	マーベル (MARVEL)	型番	MVA-1620
能力 (VVF・VA・EM・EEF)	1.6mm×2心・3心 2.0mm×2心・3心	全長	228mm
重量	215g	材質	本体:スチール グリップ:エラストマー
VVF (VA)・EM・EEF線用			
エコ電線対応			
切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。			
ストリップしやすいバネ付き！ 握りをゆるめた時にハンドルが少し開き、内被（絶縁体）を傷つけずにストリップしやすい。			
工具の裏面に目盛付き(2～20cm)			
電気工事士技能試験対応			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

