

品番：EA580K

品名：φ25mm以上 ケーブルストリッパー



販売価格	42,400円(税抜)／46,640円(税込)		
カタログ価格	42,400円(税抜)／46,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2024/05/15 10:02現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0245ページ		



縦割、横割が送り機構により楽に行えます

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	1640150
ケーブルサイズ	φ25mm以上	切り込み深さ	0～5mm(調整可)
全長	210mm(折りたたみ時:150mm)	重量(g)	210
材質	ボディ:グラスファイバー強化プラスチック	ケースサイズ	160×65mm

樹脂ケース付
両面使用できます。
様々な種類の被覆をストリッピングすることが出来ます。
円周方向及び縦方向に切り込みを入れることが出来ます。
ブレードは両サイド使用でき、交換も可能

代替品

品番	EA580WL
コメント	他メーカー同仕様品



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.