

品番 : EA580KA-6

品名 : 0.5-6.0mm² ワイヤーストリッパー



販売価格	14,600円(税抜)／16,060円(税込)		
カタログ価格	14,600円(税抜)／16,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/12/16 22:57現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0247ページ		



繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	12 21 180
能力	より線用:0.5~0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0mm ² AWG:20~18・16・14・12・10mm ²	全長	180mm
重量	355g	仕上げ	ヘッド:ニッケルクロムメッキ ハンドル:PVCカバー付
材質	刃:特殊工具鋼、油焼き入れ プライヤーボディ:アルミニウム		

撲線を含めワイヤーを傷つけない完全なストリッパー可能。

一定の長さでストリッピングすることができます。

スプリングがストリッパーを開始位置へ戻します。

刃先にはワイヤーカッターが付いています。

バネ付

軽量強化ボディ

代替品



品番 EA580KA-11
コメント 能力ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.