

品番：EA580KB-12

品名：0.03-10.0mm<sup>2</sup> ワイヤーストリッパー



販売価格	19,900円(税抜) / 21,890円(税込)		
カタログ価格	19,900円(税抜) / 21,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/14 04:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0247ページ		



被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	1242195
能力	0.03~10.0mm <sup>2</sup>	皮むき長さ	5~20mm
全長	195mm	重量	136g
材質	本体:強化プラスチック 刃:特殊工具鋼(油焼入)		
AWG 32~8			
心線を傷つけることなく、被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整できます。			
カッター付(10mm <sup>2</sup> までの銅製、アルミ製のより線のケーブルが切断できます。) ※鉄線は切断できません。			
ハンドルはソフトプラスチック部分があるので握りやすい。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.