

品番：EA580KB-13A

品名：0.75- 2.5mm<sup>2</sup> ワイヤーストリッパ<sup>°</sup>-(フラットケーブル用)



販売価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
カタログ価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 04:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0247ページ		



様々な導体の高さに自動的に対応し、導体の損傷を防止します

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	12 64 180
能力(より線)	0.75~2.5mm <sup>2</sup>	AWG	18~14
全長	180mm	重量	125g

最大12mm幅まで、0.75~2.5mm<sup>2</sup>のPVC絶縁フラットケーブル用。

様々な導体の高さに自動的に対応し、導体の損傷を防止します。

長尺のストリップが可能

スムーズな動作機構により少ない力で作業が可能

ツール本体はグラスファイバープラスチック製で軽量です。

ブレード交換可能

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.