

品番：EA580KB-15

品名：8.0-13.0mm ケーブルストリッパー



販売価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
カタログ価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/04 07:30現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0245ページ		



コンジット線、配電線にも使用できます

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	16 85 125 SB
能力	ケーブル: $\phi 8 \sim 13\text{mm}$ ワイヤー: $0.2 \sim 4.0\text{mm}^2$	全長	125mm
材質	ボディ: グラスファイバー強化プラスチック	重量	79g

二重構造のボディ、折り合わせタイプのストリッパーです。

コンジット線、配電線にも使用できます。

継続しての作業やハロゲンフリーの絶縁被服などもより簡単にストリッピングできます。

ワイヤーストリッパー付
($0.2 \cdot 0.3 \cdot 0.8 \cdot 1.5 \cdot 2.5 \cdot 4\text{mm}^2$)

縦方向に切断する一体型ケーブルガイド付

オープンスプリングとロック機構付き

携帯に便利なクリップ付

伸縮刃付

※刃は交換できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.