

品番：EA580KB-17

品名：0.03-10.0mm<sup>2</sup> ワイヤーストリッパー



販売価格	26,800円(税抜) / 29,480円(税込)		
カタログ価格	26,800円(税抜) / 29,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/14 08:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0247ページ		



この1つでカット、皮むき、フェルールの圧着が可能

### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	12 72 190
用途	PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の設置・配線用に	能力	0.03~10.0mm <sup>2</sup> (AWG 32~8)
全長	190mm	重量	170g
ボディ材質	プラスチック製(グラスファイバー強化)		

線の太さに合わせて自動で調整します。

剥き代を調整できるストッパー付き

連続作業でも仕上がりのムラがなく、均一で皮むきができます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.