

品番：EA580KB-5A

品名：4.8 - 7.5mm ケーブルストリッパ[°]-(同軸用)



販売価格	5,340円(税抜) / 5,874円(税込)		
カタログ価格	5,340円(税抜) / 5,874円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/05 18:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0245ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	16 60 100 SB
ケーブルサイズ	φ4.8~7.5mm	全長	100mm
重量	22g		

内部に5・10・15・20mmの目盛が付いているので、皮むきの長さを調整するのに便利です。

テレビアンテナや衛星アンテナなどの一般的な同軸ケーブルφ4.8~7.5 mmのストリップ用、PVCラウンドケーブル3×0.75mm²にも最適。

開口部スプリング、ロック機能付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.