

品番：EA580KB-8

品名：8.0 -13.0mm ケーブルストリッパー



販売価格	6,240円(税抜) / 6,864円(税込)		
カタログ価格	6,240円(税抜) / 6,864円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/26 21:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0245ページ		



一般的な全ての丸型および防湿型の設置ケーブルを、直径φ8.0mm～13mmの範囲で剥がします

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	16 90 130 SB
全長	130mm	能力	ケーブル: φ8～13mm ワイヤー: 1.5・2.5mm ²
重量	47g		
防水ケーブルの他、AWG16・14に対応しています。			
直径8.0～13.0mmまでの一般的な丸型ケーブル(例: 3×1.5mm ² ～5×2.5mm ²)の皮むき作業に			
コンジット線、配電線にも使用できます。			
とくに大きな断面やストリッピングの難しい絶縁材に適しています。			
切込み深さへの刃の調整が不要			
ハンドルエンドは滑り止め付き。			
オープンスプリングにより、口を開いた状態が維持されます。			
ロック機能付でコンパクトに収納			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

