


品番：EA580KC-10

品名：8.0-13.0mm<sup>2</sup> ワイヤーストリッパー



販売価格	9,460円(税抜) / 10,406円(税込)		
カタログ価格	9,460円(税抜) / 10,406円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/26 22:10現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0246ページ		



狭所・奥所に適したスリムヘッド仕様

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	13 45 165
能力	φ8~13mm (0.75~1.5・2.5mm <sup>2</sup> )	切断能力	中硬線:3.2mm 硬線:2.2mm
全長	165mm	重量	176g
仕上げ	クロムメッキ	ハンドル	コンフォート
刃硬度	約61HRC		

狭所・奥所に適したスリムヘッド仕様。

丸型の切刃でNYMケーブルの外被除去など、埋め込みボックスへの作業に最適です。

銅線、ワイヤー、小型ボルトおよび釘を切断するためのニッパー付き。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.