



品番：EA580KC-16

品名：0.1 - 5.0mm ワイヤーストリッパー



販売価格	12,700円(税抜) / 13,970円(税込)		
カタログ価格	12,700円(税抜) / 13,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/04 15:21現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0212ページ0246ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX (ケニペックス)	型番	13 66 180
能力(単線)	0.1~5.0mm	切断能力	銅線(多芯): φ 15mm
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
全長	180mm	重量	213g
AWG	8	材質	特殊工具鋼(オイル焼き入れ焼き戻し処理済)

ケーブルカッター付

絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見分けるようにジョーに段がつけられています

単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます

ワークへ届きやすいスリムな構造です。

ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。

ハンドルは複数の材質で作られたカバーで絶縁されています

1000V絶縁

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

