

品番 : EA580KC-16

品名 : 0.1 - 5.0mm ワイヤーストリッパー



販売価格	12,200円(税抜) / 13,420円(税込)		
カタログ価格	12,200円(税抜) / 13,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/04 03:49現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0213ページ0247ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	1366180
能力(単線)	0.1~5.0mm	切断能力	銅線(多芯): φ 15mm
全長	180mm		
特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ			
ケーブルカッター付			
鍛造で非常に丈夫です			
絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見ても分かるようにジョーに段がつけられています			
単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます			
φ 15mm(5×2.5mm ²)までの銅線の切断用ブレード			
ワークへ届きやすいスリムな構造です。			
ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。			
ハンドルは複数の材質で作られたカバーで絶縁されています			
1000V絶縁			

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.