

品番：EA580KC-2B

品名：0 - 5.0mm ワイヤーストリッパ<sup>°</sup>-(バネ付/磨き)



販売価格	4,280円(税抜) / 4,708円(税込)		
カタログ価格	4,280円(税抜) / 4,708円(税込)		
在庫数	最新在庫: 30 (2026/03/04 07:30現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0246ページ		



ローレットネジとロックナットにより、単線または撚り線の必要な直径に簡単に調整可能

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	11 01 160
能力(単線)	φ5mm	全長	160mm
重量	131g	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	磨き		
プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線(φ5.0mmまたは10mm <sup>2</sup> まで)の導体用			
ローレットネジとロックナットにより、単線または撚り線の必要な直径に簡単に調整可能			
バネ付			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.