

品番：EA580KF-1

品名：30.0-60.0mm ケーブルストリッパー



販売価格	44,200円(税抜) / 48,620円(税込)		
カタログ価格	44,200円(税抜) / 48,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/28 03:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	16 45 220
能力	φ30~60mm	切り込み深さ	0~6.5mm(0.1mm刻みで調整可能)
全長	225mm	重量	600g

PVC、ゴム、ポリウレタン等の硬く頑丈なケーブルの被覆を素早く剥がせます。

スライダによるクイック調整機能と調整用回転ノブでスピーディーにサイズ調整が可能

可動式のガイドローラーでケーブルの縦割・横割がスムーズに行えます。

切り込み深さは0.1mm刻みで精密に調整できます。

精密なブレードで太いケーブルでもしっかり切断できます。

ブレードは本体内に収納されるので安全です。

太いケーブルの縦割りを行う際は、ラチェットハンドルを併用してスムーズに縦割りができます。

本体上部のガイドローラー部分に5mmのHexビットとラチェットハンドルを併用して、ラチェットハンドルでガイドローラーを動かしながら縦割りをを行います。

調整用回転ノブの内側に替刃収納スペースがあります。

替刃2枚付き

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.