

品番：EA580TB-10

品名：38mm² ケーブルストリッパー-(電ドル用・アジャスター式)



販売価格	9,370円(税抜) / 10,307円(税込)		
カタログ価格	9,370円(税抜) / 10,307円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/26 22:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0240ページ		



仕様

メーカー	TJMデザイン (Tajlma)	型番	DK-MS38AJCL
商品名	ムキソケ	用途	CV-単芯、エコケーブル、CVTケーブル (600V)の被覆(シース、絶縁体)剥離用
ケーブルサイズ	38mm ²	剥き幅	13~36mm
六角シャンク	1/4"	対応ドリルドライバー	3.6V~
材質	本体:アルミ 刃:スチール	重量	100g

替刃式

電ドルにセットし回転させるだけでCV・CVTケーブルの被覆を約1秒で決まった長さに剥せます。

剥き幅が調整できるアジャスター式

ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.