

品番：EA580TB-12

品名：100mm<sup>2</sup> ケーブルストリッパー-(電ドル用・アジャスター式)



販売価格	9,820円(税抜) / 10,802円(税込)		
カタログ価格	9,820円(税抜) / 10,802円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/26 22:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0240ページ		



#### 仕様

メーカー	TJMデザイン (Tajlma)	型番	DK-MS100AJ
商品名	ムキソケ	用途	CV-単芯、エコケーブル、CVTケーブル (600V)の被覆(シース、絶縁体)剥離用
ケーブルサイズ	100mm <sup>2</sup>	剥き幅	19~34mm
六角シャンク	1/4"	対応ドリルドライバー	14.4.V~
材質	本体:アルミ 刃:スチール	重量	193g

#### 替刃式

電ドルにセットし回転させるだけでCV・CVTケーブルの被覆を約1秒で決まった長さに剥せます。

剥き幅が調整できるアジャスター式

ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.