

品番：EA580TC

品名：14-200mm² ケーブルストリッパー

	販売価格	5,250円(税抜)／5,775円(税込)		
	カタログ価格	5,250円(税抜)／5,775円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 4 (2025/05/02 10:35現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
	カタログページ	0246ページ		



公称断面積 (mm ²)	アダプタ	
	必要	不要
14	○	×
22	○	×
38	○	×
60	○	×
100	×	○
150	×	○
200	×	○



安全にスピーディーにケーブルの被覆剥がしができます！

仕様

メーカー	TJMデザイン (TaJlma)	型番	DK-MC40
ケーブルサイズ	14～200mm ² (CV, CVTケーブル)	全長	188mm
材質	ブレード部: 高炭素刃物工具鋼、グリップ: エラストマー	重量(g)	163
幹線の分岐接続 (T型スリーブ) の中間むきにも便利です。			
すべりにくいエラストマーグリップ			
安全ロープ取り付け穴つき			
片手で操作できる開き止めつき			
断面積14～60mmのケーブルに使用する際は、付属のアダプターを取り付けてください。			
替刃式 (交換替刃: 別売ムキチョッパ替刃「DK-MC40B」)			