

品番：EA580WS

品名：ワイヤ・ケーブルストリッパー(平・丸ケーブル兼用)



販売価格	6,630円(税抜) / 7,293円(税込)		
カタログ価格	6,630円(税抜) / 7,293円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2025/08/03 16:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0245ページ		



これ一つで、平・丸ケーブル両方の円形切断、縦切断が可能

仕様

能力	ワイヤー: 0.5~6mm ² 平形ケーブル: φ6~20mm、先端部: 18mmまで 丸形ケーブル: φ6~13mm	全長	160mm
重量	125g		
幅18mmまでの一般的な平形ケーブル用			
直径6~13mmの一般的な丸型ケーブル用			
平形ケーブルと丸形ケーブルの両方で円形と縦方向の切断を可能にします。			
側面にも皮むき機能がついてます(0.5~6mm ² まで・AWG: 20~10)			
ジャンクションボックスやケーブルダクトなどの非常に狭いスペースでも正確な作業			
ロック可能な調整ねじで、ブレードの深さは0~3mmから快適に調整可能(0.1mmピッチで)			
人間工学に基づいた形状のハンドル			
替刃は本体内に1枚内蔵しています(円形切断部)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.