

品番：EA581AF-1

品名：30m チョークライン(はや巻・持ち手付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,850円(税抜) / 8,635円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 7,850円(税抜) / 8,635円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/26 22:47現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0724ページ                      |      |   |



### 仕様

|      |                  |    |                 |
|------|------------------|----|-----------------|
| メーカー | たくみ              | 型番 | 2112            |
| 糸サイズ | 太さ:3mm<br>長さ:30m | 仕様 | 手巻き式            |
| サイズ  | 117×81×335mm     | 重量 | 434g            |
| 材質   | ABS              | 用途 | 道路工事、交通標示線の下書きに |

巻き戻しがラクな2倍速ギア式です。

ラインの位置が合わせやすい先端形状です。

粉補充が簡単なシャッター式です。

粉チョークスペースをリール部分とグリップ部分に設けることにより、コンパクトなサイズと粉チョーク容量(200g)を実現しました。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.