

品番：EA581DA-2B

品名：20m 墨つぼ



販売価格	3,740円(税抜) / 4,114円(税込)		
カタログ価格	3,740円(税抜) / 4,114円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/30 03:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0723ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	73280
糸サイズ	太さ:約0.6mm 長さ:20m	糸の太さ2サイズ対応	細:約0.6mm 太:約0.8mm
自動巻の長さ	10m	墨の入る量	約15ml
本体サイズ	200×81×40mm	重量	190g
材質	本体:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス バネ(ゼンマイ):ステンレス カルコ:ABS樹脂、ゴム 針:バネ鋼 糸:ナイロン スポンジ:セルロース	用途	・建築現場での墨つけ作業に。

パカッと開いて糸交換が簡単です。

タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。

ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までラクラク墨打ちができます。

つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。

濃く鮮やかな墨が打てる墨つけボタン付です。

ゴムパッキン使用の密閉型タンクで墨漏れを防ぎます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.