

品番：EA581DB-11

品名：φ25mm/117N 墨糸ホルダー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,440円(税抜) / 2,684円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,440円(税抜) / 2,684円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/05 19:28現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0723ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|------------|------|--------------------------------------|
| メーカー | テクノプラン | 型番 | CPH-CR25 |
| サイズ | φ25×25mm | 吸着力 | 117.6N(12kgf) |
| ねじ穴径 | M6(深さ:8mm) | 磁石 | ネオジウム |
| 使用温度上限 | 80℃ | 表面処理 | 外装:黒梨地塗装 吸着面:墨糸通し用溝加工(溝幅: 2mm) |
| 重量 | 91g | | |

側面の突起部に墨糸を巻きつけて吸着面の溝に沿わせ、鉄骨等に線を引くことが可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.