


品番：EA581DB-12

品名：φ30mm/147N 墨糸ホルダー



販売価格	2,900円(税抜) / 3,190円(税込)		
カタログ価格	2,900円(税抜) / 3,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/05 19:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0723ページ		



仕様

メーカー	テクノプラン	型番	CPH-CR30
サイズ	φ30×25mm	吸着力	147N(15kgf)
ねじ穴径	M6(深さ:8mm)	磁石	ネオジウム
使用温度上限	80℃	表面処理	外装:黒梨地塗装 吸着面:墨糸通し用溝加工(溝幅: 2mm)
重量	131g		

側面の突起部に墨糸を巻きつけて吸着面の溝に沿わせ、鉄骨等に線を引くことが可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.