品番: EA582C-18

品名: 300mmx18T バイメタルハンドソー(10枚)



販売価格	2,860円 (税抜)/3,146円(税込)					
カタログ価 格	2,860円(税抜)/3,146円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/13 02:34現在)					
商品入数	10	販売単位	pk			
カタログ ページ	0188ページ0189ページ					



仕様

メーカー	LENOX (レノックス)	型番	20144V218HE			
長さ	300mm	山数	18山			
幅	12.7mm	入数	10枚入り			
適合機種	EA582A、AB、AC、AD、BF-2、C(旧)、 CA、CB、E、EA-2、SA-1、SA-2	用途	厚鋼用			
良く切れるハイスピード鋼バイメタル製です。						
折れにくいため、きわ切りもできます。						
ステンレス・鉄の切断に適しています。						
バイメタル構造により、刃を破損させることなく柔軟に曲げることができます。						
独自の刃先形状で刃の欠けを防ぎ長寿命						
折れにくいバイメタルブレード						
刃先硬度はHRC64~66						

株式会社エスコ