

品番：**EA582C-18**

品名：300mmx18T バイメタルハンドソー(10枚)



販売価格	2,690円(税抜) / 2,959円(税込)		
カタログ価格	2,690円(税抜) / 2,959円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/28 05:00現在)		
商品入数	10	販売単位	pk
カタログページ	0188ページ		



仕様

メーカー	LENOX(レノックス)	型番	20144V218HE
長さ	300mm	山数	18山
幅	12.7mm	入数	10枚入り
適合機種	EA582A、AB、AC、AD、BF-2、C(旧)、CA、CB、E、EA-2、SA-1、SA-2	用途	厚鋼用

良く切れるハイスピード鋼バイメタル製です。

折れにくい、きわ切りもできます。

ステンレス・鉄の切断に適しています。

バイメタル構造により、刃を破損させることなく柔軟に曲げることができます。

独自の刃先形状で刃の欠けを防ぎ長寿命

折れにくいバイメタルブレード

刃先硬度はHRC64~66

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

