

品番：EA584AB-28

品名：M2.5-M5 ドリル付エクストラクターセット(ステンレスねじ対応)

	販売価格2,680円(税抜)／2,948円(税込)			
	カタログ価格2,680円(税抜)／2,948円(税込)			
	在庫数最新在庫: 6 (2025/12/18 21:42現在)			
	商品入数1	販売単位	ST	
カタログページ	0354ページ			



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ANH-S2
用途	なめたネジを取り外す作業に	差込六角対応	6.35mm
適合サイズ	M2.5～M5 ((+)ねじNo.1、2) ステンレスねじにも対応 (焼入れ不可 ・HRC40以下)	セット内容	・M2.5～3ネジ対応ビット(全長65mm) ・M3.5～5ネジ対応ビット(全長65mm) ・ステンレス加工用オイル ・スペアドリル部品1.5mm・2mm(各1個) ・スペアねじ部品No.1・No.2(各1個) ・専用レンチ、専用スパナ、固定用ねじ(各1個)
材質	クロムバナジウム鋼		
ドリル側でネジに下穴をあけ(正転)、逆ネジ側で抜き取ります(逆転)			
ドリルネジ、コーススレッド、六角穴付きボルトなど熱処理を施されたネジには使用できません。			
ステンレス用加工オイルはステンレスネジへの穴あけ時、本オイルを塗布すると切削抵抗が小さくなりドリルの折れ、摩耗が少なくなります。			
ドリル刃は高耐久ハイス鋼を使用			
先端は消耗しても部品交換可能(スペアドリル、スペアネジ交換部品付き)			
RoHS2適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.