



品番：EA584AB-2L

品名：M3.5-5 ドリル付エキストラクター



販売価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
カタログ価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/05/04 00:36現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0354ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ANH-285
用途	なめたネジを取り外す作業に	適合サイズ	M3.5~M5((+)ねじNo.2)
差込六角対辺	6.35mm	セット内容	・M3.5~5ネジ対応ビット(全長85mm) ・スペアドリル部品2mm×1 ・スペアねじ部品No.2用×1 ・専用レンチ、専用スパナ、固定用ねじ(各1個)
材質	クロムバナジウム鋼		
ロングビットタイプ			
なめたねじ(十字溝が潰れたねじ)が外せる			
ドリル側でねじに下穴をあげ(正転)、逆ねじ側で抜き取ります(逆転)			
ドリルねじ、コーススレッド、六角穴付きボルトなど熱処理を施されたねじには使用できません。			
先端は消耗しても部品交換可能(スペアドリル、スペアねじ交換部品付き)			
ドリル刃は高耐久ハイス鋼を使用			
RoHS2適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.