

品番 : EA584AB-3

品名 : M6 - 8 ドリル付エキストラクター



販売価格	1,300円(税抜) / 1,430円(税込)		
カタログ価格	1,300円(税抜) / 1,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/14 21:41現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0354ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ANH-365
用途	なめたネジを取り外す作業に	適合サイズ	M6～M8((+)ねじNo.3)
差込六角対辺	6.35mm	セット内容	<ul style="list-style-type: none">・M6～8ネジ対応ビット(全長65mm)・スペアドリル部品3mm×1・専用レンチ、専用スパナ、固定用ねじ(各1個)
材質	クロムバナジウム鋼		

ドリル側でネジに下穴をあけ(正転)、逆ネジ側で抜き取ります(逆転)

ドリルネジ、コーススレッド、六角穴付きボルトなど熱処理を施されたネジには使用できません

ドリル刃は高耐久ハイス鋼を使用

先端は消耗しても部品交換可能(スペアドリル、スペアネジ交換部品付き)

RoHS2適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.