



品番：EA584AG-121

品名：3/8"DR/ 5mm エキストラクター(ネジモグラ)



販売価格	2,690円(税抜) / 2,959円(税込)		
カタログ価格	2,690円(税抜) / 2,959円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/26 22:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



## 仕様

メーカー	エンジニア	型番	DWZ-05
商品名	ネジモグラ ソケット	用途	潰れた六角穴付きボルトの取り外し。 潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外し 現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス等
適合サイズ	六角穴付きボルト:5.0mm キャップボルト:M6 ボタンボルト:M8 皿ボルト:M8 ホーローセット:M10	差込角	9.5mm
先端径	8mm	先端長さ	12.3mm
外径	18mm	全長	29mm
重量	24g	材質	炭素鋼

差込角9.5mmのソケットレンチで使用

新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。

ホーローセットにも使える細軸仕様

お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。

※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。

※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.