

品番：EA584AG-52

品名：0.89-5.00mm 7個組 エキストラクターセット(ラチェット付)



販売価格	8,500円(税抜) / 9,350円(税込)		
カタログ価格	8,500円(税抜) / 9,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/26 22:01現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



極薄ラチェットと潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ極短7本組のセット

仕様

メーカー	エンジニア	型番	DZ-273
商品名	極薄ラチェット&ネジモグラ極短	〈セット内容〉	・ラチェット×1(ビット2個付属) ・エキストラクター×7個
適合サイズ	六角穴付きボルト:0.89・1.5・2・2.5・3・4・5mm キャップボルト:M1~M6 ボタン皿ボルト:M2.5~M8 ホーローセット:M2~M10	差込六角対辺	6.35mm
ビット全長	18mm	ラチェットサイズ	103×19.5×18.5(H)mm(付属ビット装着時)
総重量	84g	材質	ビット:炭素鋼 クリップ:炭素鋼、ABS ビットホルダー:エラストマー

独自の先端形状により、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。

ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応

早回し機構付きで作業能率が向上

収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き

現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に最適

※M8以上のボルトには使用しないでください。

※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.