

品番：EA585J-5A

品名：φ15.5mm/240mmケーブルカッター



販売価格	6,790円(税抜)／7,469円(税込)		
カタログ価格	6,790円(税抜)／7,469円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/30 23:04現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



仕様

メーカー	ミノル工業	型番	MC20E060S
切断能力	IV・CV線:60mm ² VVR・CV:8mm ² ×3心 CVT:8mm ² VVF:2.6mm×3心	最大切断能力	φ15.5mm
全長	240mm	重量	365g
銅線ケーブル専用			
人間工学を駆使、驚異の切れ味！			
軽く、片手で作業ができ、ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れます。			
刃物用炭素工具鋼を精密鍛造、最適硬度に熱処理が施されており、すばらしい切れ味が持続します。			
<注意> ・活線作業には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあり、非常に危険です。 ・指定された電線以外には使用しないでください。 ・切断能力以内でご使用ください。 ・ご使用前に各部の損傷がないかチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。 ・高所作業の際は、しっかりした足場の確保と工具の落下にご注意ください。事故やケガの恐れがあります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

